

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M14X180

Referência	01000.140.180
Marca	-
UBB	950351011123
UNSPSC	31161620
EAN	8715492008411
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M14
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	180
P	2
s	22

Desenho técnico

