

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M22X110

Referência	01000.220.110
Marca	-
UBB	950351018318
UNSPSC	31161620
EAN	8715492009562
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M22
Comprimento	110 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	56
b (min.): L200mm	69
b (min.): L≤125mm	50
d-D	M22
k	14
L (mm)	110
P	2.5
s	32

Desenho técnico

