

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X340

Referência	01000.240.340
Marca	-
UBB	950351021445
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010063
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	340 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	340
P	3
s	36

Desenho técnico

