

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M33X140



Referência	01000.330.140
Marca	-
UBB	950351027145
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010810
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica
Diâmetro (d-D)	M33
Comprimento (L) (mm)	140

Normas

NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	78
b (min.): L>200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
k	21
P	3.50
s	50

Desenho técnico

