

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X260

Referência	01000.360.260
Marca	-
UBB	950351029877
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011206
Emb. de 2	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	260 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	260
P	4
s	55

Desenho técnico

