

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M5X10

Referência	01010.050.010
Marca	-
UBB	950351040585
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013057
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	10 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	10
P	0.8
s	8

Desenho técnico

