

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M7X12

Referência	01010.070.012
Marca	-
UBB	950351043142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013446
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	12 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M7
k	4.8
L (mm)	12
P	1
s	11

Desenho técnico

