

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M8X40

Referência	01010.080.040
Marca	-
UBB	950351045048
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013644
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	40
P	1.25
s	13

Desenho técnico

