

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X30

Referência	01010.100.030
Marca	-
UBB	950351046376
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013897
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	30
P	1.5
s	17

Desenho técnico

