

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M10X150

Referência	01010.100.150
Marca	-
UBB	952351318516
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014061
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	150 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	150
P	1.5
s	17

Desenho técnico

