

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M16X200

Referência	01010.160.200
Marca	-
UBB	950351921453
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014832
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M16
Comprimento	200 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	200
P	2
s	24

Desenho técnico

