

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X30

Referência	01010.180.030
Marca	-
UBB	950351052465
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014856
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	30
P	2.5
s	27

Desenho técnico

