

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X45

Referência	01010.180.045
Marca	-
UBB	950351052796
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014887
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	45 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	45
P	2.5
s	27

Desenho técnico

