

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X60

Referência	01010.180.060
Marca	-
UBB	950351053034
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014917
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	60
P	2.5
s	27

Desenho técnico

