

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X70

Referência	01010.180.070
Marca	-
UBB	950351053117
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014931
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	70 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
DIN	933
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	70
P	2.5
s	27

Desenho técnico

