

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X90

Referência	01010.180.090
Marca	-
UBB	952351119112
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014955
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	90
P	2.5
s	27

Desenho técnico

