

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M18X190

Referência	01010.180.190
Marca	-
UBB	500644591132
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774506
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M18
Comprimento	190 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	190
P	2.5
s	27

Desenho técnico

