

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X170

Referência	01010.200.170
Marca	-
UBB	500644591629
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774551
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	170 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	170
P	2.5
s	30

Desenho técnico

