

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M20X220

Referência	01010.200.220
Marca	-
UBB	500644591967
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774582
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M20
Comprimento	220 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	220
P	2.5
s	30

Desenho técnico

