

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M22X55

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01010.220.055             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351054859              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492015365             |
| Emb. de 25 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M22                          |
| Comprimento      | 55 mm                        |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica                      |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NEN  | 1568       |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Especificação técnica

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M22 |
| k      | 14  |
| L (mm) | 55  |
| P      | 2.5 |
| s      | 32  |

### Desenho técnico

