

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M27X50

Referência	01010.270.050
Marca	-
UBB	950351056599
UNSPSC	31161620
EAN	8715492015747
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	50 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

### Especificação técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	50
P	3
s	41

### Desenho técnico

