

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M27X130

Referência	01010.270.130
Marca	-
UBB	500644596008
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774995
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M27
Comprimento	130 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M27
k	17
L (mm)	130
P	3
s	41

Desenho técnico

