

## Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X60

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Referência | 01010.360.060             |
| Marca      | -                         |
| UBB        | 950351924184              |
| UNSPSC     | 31161620                  |
| EAN        | 8715492016348             |
| Emb. de 5  | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Diâmetro         | M36                          |
| Comprimento      | 60 mm                        |
| Classe           | 8.8                          |
| Encaixe          | Sextavado                    |
| Forma da cabeça  | Cabeça sextavada             |
| Material         | Aço                          |
| Direção da rosca | Direita                      |
| Tratamento sup.  | Sem tratamento de superfície |
| Rosca            | Métrica                      |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| DIN  | 933        |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| NEN  | 1568       |

### Especificação técnica

|        |      |
|--------|------|
| d-D    | M36  |
| k      | 22.5 |
| L (mm) | 60   |
| P      | 4    |
| s      | 55   |

### Desenho técnico

