

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X160

Referência	01010.360.160
Marca	-
UBB	952351321809
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016454
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	160 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	160
P	4
s	55

Desenho técnico

