

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M36X180

Referência	01010.360.180
Marca	-
UBB	952351322062
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016461
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M36
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

Especificação técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	180
P	4
s	55

Desenho técnico

