

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M39X80

Referência	01010.390.080
Marca	-
UBB	950351058819
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016492
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M39
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M39
k	25
L (mm)	80
P	4
s	60

Desenho técnico

