

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X80

Referência	01010.420.080
Marca	-
UBB	950351059155
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016584
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M42
k	26
L (mm)	80
P	4.5
s	65

Desenho técnico

