

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X90

Referência	01010.420.090
Marca	-
UBB	950351059239
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016591
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	90 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568

Especificação técnica

d-D	M42
k	26
L (mm)	90
P	4.5
s	65

Desenho técnico

