

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M42X100

Referência	01010.420.100
Marca	-
UBB	950351059312
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016607
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M42
Comprimento	100 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M42
k	26
L (mm)	100
P	4.5
s	65

Desenho técnico

