

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M48X180

Referência	01010.480.180
Marca	-
UBB	955351030148
UNSPSC	31161620
EAN	8715492016782
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M48
Comprimento	180 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M48
k	30
L (mm)	180
P	5
s	75

Desenho técnico

