


Parafuso cabeça quadrada com guia curta DIN 479 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M6X40



Referência	01030.060.040
Marca	-
UBB	950351117318
UNSPSC	31161612
EAN	8715492017017
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M6
Comprimento	40 mm
Threaded pitch (P)	1
Classe	8.8
Encaixe	Cabeça quadrada
Forma da cabeça	Cabeça quadrada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-134
DIN	479

Especificação técnica

d-D	M6
D (mm)	4
dp	4
k	6
L (mm)	40
P	1
s	6
z1	1.5

Desenho técnico

