



Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X80X44,8

Referência	01040.240.080
Marca	-
UBB	951351002047
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018540
Emb. de 3	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	80 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	609
-----	-----

Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	80
Lg (max.)	44.8
P	3
s	36
Tolerância de furo ø	H7

Desenho técnico

