

## Parafuso cab. sextavada com rosca curta DIN 609 Aço Sem tratamento de superfície 8.8 M24X120X84,8



Referência	01040.240.120
Marca	-
UBB	951351002617
UNSPSC	31161620
EAN	8715492018595
Emb. de 3	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	120 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	609
-----	-----

### Especificação técnica

b:50mmL≤150mm	36.5
b (min.): L150mm	41.5
d-D	M24
ds (k6)	25
k	15
L (mm)	120
Lg (max.)	84.8
P	3
s	36
Tolerância de furo ø	H7

### Desenho técnico

