

## Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M8X14



Referência	01049.080.014
Marca	-
UBB	500577289795
UNSPSC	31161620
EAN	8715494322669
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	14 mm
Classe	90
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info  
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

### Normas

DIN ≈6921

### Especificação técnica

d-D	M8
dc	18.2
k	7
L (mm)	14
P	1.25
s	13

### Desenho técnico

