

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M8X25



Referência	01049.080.025
Marca	-
UBB	500577290272
UNSPSC	31161620
EAN	8715494327688
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	25 mm
Classe	90
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN ≈6921

Especificação técnica

d-D	M8
dc	18.2
k	7
L (mm)	25
P	1.25
s	13

Desenho técnico

