

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M10X20



Referência	01049.100.020
Marca	-
UBB	500577290843
UNSPSC	31161620
EAN	8715494327749
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	20 mm
Classe	90
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN	≈6921
-----	-------

Especificação técnica

d-D	M10
dc	21
k	7.9
L (mm)	20
P	1.5
s	15

Desenho técnico

