

Parafuso cab. sextavada com flange estriado DIN ≈6921 Aço Zincado 90 M10X30



Referência	01049.100.030
Marca	-
UBB	500577291189
UNSPSC	31161620
EAN	8715494327770
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	30 mm
Classe	90
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.

Normas

DIN ≈6921

Especificação técnica

d-D	M10
dc	21
k	7.9
L (mm)	30
P	1.5
s	15

Desenho técnico

