

Parafuso sextavado cab. reduzida com ponta DIN 561 Aço Sem tratamento de superfície 22H M30X160



Referência	01098.300.160
Marca	-
UBB	500644625476
UNSPSC	31161620
EAN	8717077011434
Emb. de 5	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	160 mm
Threaded pitch (P)	3.5
Classe	22H
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Ponto	Dog
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

Normas

DIN	561
NF	E25-133

Especificação técnica

d-D	M30
dp (max.)	23
k	21
L (mm)	160
P	3.5
s	36
z2 (min.)	15

Desenho técnico

