

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| M30X1,00 (≠DIN)

Referência	01120.300.100
Marca	-
UBB	950355709938
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023933
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	1
s	46

Desenho técnico

