

Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| M30X1,50 (≠DIN)

Referência	01120.300.150
Marca	-
UBB	950355009099
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023940
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	1.5
s	46

Desenho técnico

