

## Porca sextavada MF/MEF DIN 934 Aço Sem tratamento de superfície |8| M30X2,00

Referência	01120.300.200
Marca	-
UBB	950355009172
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023957
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	8
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica fina

### Normas

NF	E25-401
DIN	934
NEN	1560

### Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	2
s	46

### Desenho técnico

