



## Porca auto bloqueante Aço Sem tratamento de superfície 8/10 M10 - CL.8

Referência	01150.100.001
Marca	-
UBB	950355011541
UNSPSC	31161727
EAN	8715492024589
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Classe	8/10
Encaixe	Sextavado
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Sem tratamento de superfície
Rosca	Métrica

### Normas

### Especificação técnica

d-D	M10
dc	21
m	7.9
P	1.5
s	15

### Desenho técnico

