



Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M5X65

Referência	01200.050.065
Marca	-
UBB	952351979366
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024824
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	65 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	22
b (min.): $L \leq 125$ mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	65
P	0.8
s	8

Desenho técnico

