

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M7X35



Referência	01200.070.035
Marca	-
UBB	950351143132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025128
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M7
Comprimento	35 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Desenho técnico

