

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X60/S=17



Referência	01200.100.060
Marca	-
UBB	950351146283
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025517
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	60 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555

### Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	60
P	1.5
s	17

### Desenho técnico

