

## Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X75/S=17



Artigo nr.	01200.100.075
Marca	-
UBB	950351146515
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025579
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	75
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

### Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

### Especificação técnica

b (min.): 125mm <math>L \leq 200\text{mm}</math>	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Desenho técnico

