

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Zincado 8.8 M10X100/S=17



Artigo nr.	01200.100.100
Marca	-
UBB	950351146937
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025661
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M10
Comprimento (L) (mm)	100
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material (comprimento)	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica
Diâmetro de chave	17

Normas

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	32
b (min.): $L > 200\text{mm}$	45
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	26
k	6.4
P	1.50
s	17

Desenho técnico

