

Parafuso cabeça sextavada ISO 4014 Aço Zincado 8.8 M24X170



Referência	01200.240.170
Marca	-
UBB	500621730216
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503617
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M24
Comprimento	170 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificação técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	170
P	3
s	36

Desenho técnico

