



Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M3X30

Referência	01210.030.030
Marca	-
UBB	950351061110
UNSPSC	31161620
EAN	8715492029287
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M3
Comprimento	30 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M3
k	2
L (mm)	30
P	0.5
s	5.5

Desenho técnico

