

## Parafuso cabeça sextavada ISO 4017/ DIN 933 Aço Zincado 8.8 M30X40



Referência	01210.300.040
Marca	-
UBB	500621732600
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503877
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Comprimento	40 mm
Classe	8.8
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Zincado
Rosca	Métrica

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

### Especificação técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	40
P	3.5
s	46

### Desenho técnico

